


マニホールド MHA3-PR10-3-1/8

部品番号: 525225

FESTO

マニホールドバルブMHA3-HC、MHA2-TC用



データシート

特長	値
バルブ位置	10
耐酸性クラス : CRC	2 - 腐食ストレスほぼなし
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
サブベースの取付方法	取付穴 トップハットレール
バルブの取付方法	雌ネジ
ポート1/33	G1/4
エア接続ポート 2	雌ネジG1/8
ポート3/11	G1/4
Material of connecting plate	鍛造アルミ合金