

# マニホールド MHP4-PR8-3

部品番号: 525232

FESTO

MHP4-...-HC/TCサブプレートバルブ用



## データシート

特長	値
バルブ位置	8
耐酸性クラス : CRC	2
質量	1,400 g
サブベースの取付方法	取付穴 トップハットレール
バルブの取付方法	雌ネジ
ポート1/33	G3/8
ポート3/11	G3/8
材質	銅、PTFEフリー
材質 接続プレート	鍛造アルミ合金