

# 中間位置モジュール SLG-Z-18-A

製品番号: 525681

FESTO



## データシート

特徴	値
取付位置	任意
構造	ロータリアクチュエータ
位置検出	近接センサ用
作動電圧	1 bar...8 bar
作動流体	ISO 8573-1:2010 [7:..] 準拠の圧縮空気
使用流体/制御流体の情報	潤滑運転可(潤滑運転の場合は常に潤滑が必要)
耐食性クラス KBK	2 - 適度な耐食性
LABS 認証	VDMA24364-B2-L
周囲温度	-10 -C...60 -C
製品質量	75 g
取付方法	取付穴および位置決ピン付
空気圧接続	M3
材質: ストップ	鋼 ニッケルめっき
材質 シール	PUR
材質ハウジング	アルミ 硬質アルマイト