

近接スイッチ SME-8F-DS-24V-K0,3-M8D

部品番号: 525896

FESTO

有接点、タイプ8のセンサ溝付きアクチュエータ用、垂直取出しM8プラグ式



データシート

特長	値
使用電圧範囲 (DC)	10 ... 30 V
出カスイッチ	両極性接点
スイッチング機能	ノーマルオープン接点
最大出力電流	500 mA
ケーブル長さ	0.3 m
配線方式	3ピン ケーブル付プラグ M8x1
耐酸性クラス : CRC	2
デザイン	T溝用
短絡保護	なし
測定原理	リードマグネット
誤極性保護	なし
切換状態表示	黄色LED
応答時間	0.03 ms
応答時間 (ON)	<= 0.5 ms
接点容量 DC	10 W
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)	EU-EMVガイドライン準拠
保護仕様	IP65 IP67
移動式ケーブルの場合周囲温度	-5 ... 60 °C
周囲温度	-20 ... 60 °C
認証	c UL us - Listed (OL)
質量	10 g
設定値の再現性	+/- 0,1 mm
取付方法	T溝に固定
材質	銅、PTFEフリー
材質 ハウジング	PA
材質 ケーブル皮膜	PUR