

# 真空パッド ESS-100-GT-M10

部品番号: 525986

FESTO

容易に交換可能



## データシート

特長	値
真空パッドの高さ補正器	9 mm
最小ワークピース半径	135 mm
オリフィス径	5.5 mm
真空パッド径	100 mm
真空容量	53.9 cm <sup>3</sup>
取付方向	任意
構造	丸形
吸着盤の配置	サイズ5
真空パッドの形状	ラウンドディープ
使用圧力	-0.95 ... 0 bar -0.7 bar
作動流体	ISO 8573-1:2010[7:-:]ベースの大気
耐酸性クラス: CRC	2 - 腐食ストレスほぼなし
PWIS conformity	VDMA24364-A1-L
周囲温度	-10 ... 80 °C
破壊力: 真空圧の70%	297 N
公称作動圧力の保持力	375 N
取付ボルトの最大締付トルク	12 Nm
使用圧力時の横荷重	183 N
質量	86.5 g
取付方法	真空ポートから
真空接続ポート	M10
色	赤/茶
シヨア硬度	72 +/- 5
Material of threaded plug	鍛造アルミ合金
材質	RoHS対応
Material suction cup	Vulkollan®