

真空パッド ESS-50-BT-G1/4

部品番号: 525996

FESTO

容易に交換可能



データシート

| 特長 | 値 |
|---------------------------|------------------------------|
| 真空パッドの高さ補正器 | 10 mm |
| 最小ワークピース半径 | 40 mm |
| オリフィス径 | 2.5 mm |
| 真空パッド径 | 50 mm |
| 真空容量 | 17.6 cm ³ |
| 取付方向 | 任意 |
| 真空パッドの形状 | 丸型、ベロー1.5段 |
| 使用圧力 | -0.95 ... 0 bar -0.7 bar |
| 作動流体 | ISO 8573-1:2010[7:-:-]ベースの大気 |
| 耐酸性クラス: CRC | 2 - 腐食ストレスほぼなし |
| PWIS conformity | VDMA24364-A1-L |
| 周囲温度 | -10 ... 80 °C |
| 公称作動圧力の保持力 | 100 N |
| 使用圧力時の横荷重 | 39 N |
| 質量 | 26 g |
| 取付方法 | 真空ポートから |
| 真空接続ポート | G1/4 |
| 色 | 赤/茶 |
| ショア硬度 | 72 +/- 5 |
| Material of threaded plug | 鍛造アルミ合金 |
| 材質 | RoHS対応 |
| Material suction cup | Vulkollan® |