

交換用パッド ESV-40-BT

製品番号: 526006

FESTO



データシート

特徴	値
高さ補正 サクシヨンカップホルダ	9 mm
最小ワーク半径	35 mm
サクシヨンカップ径	40 mm
サクシヨンカップ容量	9.8 cm ³
取付位置	任意
構造	ジャバラ
サクシヨンカップ形状	丸型 ジャバラ1.5段
作動電圧	-0.95 bar...0 bar
定格作動圧力	-0.7 bar
作動流体	ISO 8573-1:2010 [7:-:-]に基づく大気
LABS 認証	VDMA24364-A1-L
周囲温度	-10 -C...80 -C
真空 70%時の離脱力	59 N
公称使用圧力における保持力	59 N
定格作動圧力における横荷重	22 N
製品質量	10.5 g
取付方法	真空ポート経由
色	赤茶色
シヨア硬さ	72 +/- 5
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠
サクシヨンカップ材質	Vulkollan