

# 真空サクシヨンカップ ESV-80-BT

部品番号: 526008

FESTO

装着部、容易に取り外し可



## データシート

特長	値
真空パッドの高さ補正器	10.5 mm
最小ワークピース半径	100 mm
真空パッド径	80 mm
真空容量	59.1 cm <sup>3</sup>
取付方向	任意
構造	ベロ一形
真空パッドの形状	丸型、ベロ一1.5段
使用圧力	-0.95 ... 0 bar -0.7 bar
作動流体	ISO 8573-1:2010[7:-:-]ベースの大気
PWIS conformity	VDMA24364-A1-L
周囲温度	-10 ... 80 °C
破壊力: 真空圧の70%	237 N
公称作動圧力の保持力	237 N
使用圧力時の横荷重	102 N
質量	57.2 g
取付方法	真空ポートから
色	赤/茶
シヨア硬度	72 +/- 5
材質	RoHS対応
Material suction cup	Vulkollan®