


フィルタレギュレータ LFR-N1/8-D7-O-5M-MICRO

部品番号: 526283
廃番予定品

FESTO

接続プレート(配管ネジ)、圧力計なし、手動ドレン
この製品はFesto USA向けの製品です。
製造中止予定品(2016年まで)です。代替品についてはホーム
ページでご確認ください。



データシート

特長	値
サイズ	MICRO
シリーズ	D
取付方向	垂直
フィルタエレメントのサイズ	5 µm
ドレン	手動回転
最高ドレン貯留量	3 cm ³
使用圧力	1 ... 10 bar
最大ヒステリシス	0.3 bar
標準流量	410 l/min
作動流体	ISO 8573-1:2010 [7:9:-]準抛エアクラス 不活性ガス
耐酸性クラス: CRC	2
出力エアの純度クラス	ISO8573-1:2010 [6:8:4]準抛の圧縮エア 不活性ガス
流体温度	-10 ... 60 °C
周囲温度	-10 ... 60 °C
質量	114 g
取付方法	オプション ライン設備 取付ブラケット
エア接続ポート 1	NPT1/8-27
エア接続ポート 2	NPT1/8-27
材質	RoHS対応
材質 ハウジング	鍛造アルミ合金
材質 ボウル	PC