

フィルタレギュレータ LFR-QS6-D-7-5M-MICRO-H

部品番号: 526294

Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

接続プレート (ワンタッチコネクタ)、圧力計付、ハーフオートドレン

Modern alternatives can be found by entering the first four characters of the type code in the search field.

製造中止予定品 (2023年まで) です。代替品についてはホームページでご確認ください。

FESTO



データシート

特長	値
サイズ	MICRO
シリーズ	D
ロック機構	ロック機能付調整ノブ
取付方向	垂直±5°
フィルタエレメントのサイズ	5 µm
ドレン	セミオートマチック
構造	フィルタレギュレータ (圧力計付)
最高ドレン貯留量	3 cm ³
圧力計	圧力計付
使用圧力	1 ... 10 bar
制御圧力範囲	0.5 ... 7 bar
最大ヒステリシス	0.3 bar
標準流量	280 l/min
作動流体	ISO 8573-1:2010 [7:9:-]準抛エアクラス 不活性ガス
耐酸性クラス: CRC	2 - 腐食ストレスほぼなし
出力エアの純度クラス	ISO8573-1:2010 [6:8:4]準抛の圧縮エア 不活性ガス
流体温度	-10 ... 60 °C
周囲温度	-10 ... 60 °C
質量	124 g
取付方法	ライン設備 アクセサリ オプション
エア接続ポート 1	QS-6
エア接続ポート 2	QS-6
材質	RoHS対応
Material housing	鍛造アルミ合金
Material bowl	PC