

フィルタ LF-N1/8-D-5M-MICRO


部品番号: 526301
廃番予定品

FESTO

接続プレート付、手動ドレン

この製品はFesto USA向けの製品です。

製造中止予定品 (2016年まで) です。代替品についてはホームページでご確認ください。



データシート

特長	値
サイズ	MICRO
シリーズ	D
取付方向	垂直±5°
フィルタエレメントのサイズ	5 µm
ドレン	手動回転
構造	遠心分離式焼結フィルタ
最高ドレン貯留量	3 cm ³
使用圧力	0 ... 10 bar
標準流量	290 l/min
作動流体	ISO 8573-1:2010 [-:9:-]準拠エアクラス 不活性ガス
耐酸性クラス: CRC	2
出力エアの純度クラス	不活性ガス ISO8573-1:2010 [6:8:4]準拠の圧縮エア
流体温度	-10 ... 60 °C
周囲温度	-10 ... 60 °C
質量	64 g
取付方法	アクセサリ ライン設備 オプション
エア接続ポート 1	NPT1/8-27
エア接続ポート 2	NPT1/8-27
材質	RoHS対応
材質 フィルタ	PE
材質ハウジング	アルミダイカスト
材質ボウル	PC