

フィルタ LF-QS6-D-5M-MICRO-H

部品番号: 526308



Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

接続プレート (ワンタッチコネクタ) 付、ハーフオートドレン

Modern alternatives can be found by entering the first four characters of the type code in the search field.

製造中止予定品 (2023年まで) です。代替品についてはホームページでご確認ください。

FESTO



データシート

特長	値
サイズ	MICRO
シリーズ	D
取付方向	垂直±5°
フィルタエレメントのサイズ	5 µm
ドレン	セミオートマチック
構造	遠心分離式焼結フィルタ
最高ドレン貯留量	3 cm ³
使用圧力	1 ... 10 bar
標準流量	280 l/min
作動流体	ISO 8573-1:2010 [-:9:]準拠エアクラス 不活性ガス
耐酸性クラス: CRC	2 - 腐食ストレスほぼなし
出力エアの純度クラス	ISO8573-1:2010 [6:8:4]準拠の圧縮エア 不活性ガス
流体温度	-10 ... 60 °C
周囲温度	-10 ... 60 °C
質量	64 g
取付方法	ライン設備 アクセサリ オプション
エア接続ポート 1	QS-6
エア接続ポート 2	QS-6
材質	RoHS対応
Material filter	PE
Material housing	アルミダイカスト
Material bowl	PC