

ルブリケータ LOE-QS4-D-MICRO

部品番号: 526313



Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

FESTO

ワンタッチコネクタ付接続プレート

Modern alternatives can be found by entering the first four characters of the type code in the search field.

製造中止予定品 (2023年まで) です。代替品についてはホームページでご確認ください。



データシート

特長	値
サイズ	MICRO
シリーズ	D
取付方向	垂直±5°
構造	比例式ルブリケータ
許容油量	6.5 cm ³
使用圧力	1 ... 10 bar
ルブリケータの最低流量	3 l/min
標準流量	160 l/min
作動流体	ISO8573-1:2010 [7:4:4]準拠の圧縮エア 不活性ガス
作動/パイロット流体に注意	給油運転可能 (継続運転に必要)
耐酸性クラス: CRC	2 - 腐食ストレスほぼなし
保管温度	-10 ... 60 °C
出力エアの純度クラス	ISO8573-1:2010 [7:4:-]準拠の圧縮エア 不活性ガス
流体温度	-10 ... 60 °C
周囲温度	-10 ... 60 °C
質量	59 g
取付方法	ライン設備 アクセサリ オプション
エア接続ポート 1	QS-4
エア接続ポート 2	QS-4
材質	RoHS対応
Material housing	アルミダイカスト
Material bowl	PC