


サイレンサ UC-QS-10H

製品番号: 526475

FESTO



データシート

特徴	値
取付位置	任意
発注単位	1
使用圧力	0 MPa...1 MPa
作動電圧	0 bar...10 bar
大気開放時の流量	3100 l/min
作動流体	ISO 8573-1:2010 [7:...] 準拠の圧縮空気
使用流体/制御流体の情報	給油運転可
LABS 認証	VDMA24364-B1/B2-L
ノイズレベル	68 000007
周囲温度	-10 °C...70 °C
製品質量	5.5 g
空気圧接続	QS-10
材質: クッションインサート	PE
ねじ付トラニオン材質	PE
マテリアルに関する注意事項	RoHS 準拠