


近接スイッチ

SMT-10F-NS-24V-K0,3Q-M8D

部品番号: 526681

FESTO

無接点、NPN出力、タイプ10のセンサ溝付きアクチュエータ用
、垂直方向取出しM8プラグ式



データシート

特長	値
デザイン	外周溝用
認証	C-Tick c UL us - Listed (OL)
CEマーク	EU-EMVガイドライン準拠
材質	銅、PTFEフリー
測定原理	磁気抵抗
周囲温度	-20 ... 60 °C
出力スイッチ	NPN
スイッチング機能	ノーマルオープン接点
設定値の再現性	+/- 0,1 mm
応答時間 (ON)	0.5 ms
応答時間	0.5 ms
最大出力電流	200 mA
接点容量 DC	6 W
電圧降下	2 V
残存電流	0.01 mA
短絡保護	あり
使用電圧範囲 (DC)	5 ... 30 V
誤極性保護	全ての電気配線に適用
配線方式	ケーブル付プラグ M8x1 3ピン
出力ポートコネクタ	横
ケーブル長さ	0.3 m
材質 ケーブル皮膜	PUR
取付方法	外周溝に固定
締付トルク	0.2 Nm
質量	5 g
材質ハウジング	PA
切換状態表示	黄色LED
移動式ケーブルの場合周囲温度	-5 ... 60 °C
保護仕様	IP65 IP67