


活性炭フィルタ MS6N-LFX

部品番号: 527673

FESTO

NPTネジ付



典型的な表現

データシート

全体のデータシート - 個別の各値は製品選定により異なります。

特長	値
サイズ	6
シリーズ	MS
取付方向	垂直±5°
フィルタエレメントのサイズ	0.01 ... 1 µm
ドレン	全自動 手動回転 セミオートマチック
構造	活性炭フィルタ
ボウルガード	樹脂製ボウルガード付 メタルボウルとして内蔵
使用圧力	0 ... 20 bar
エア質による最大標準流量	900 l/min
認証	c UL us - Recognized (OL)
作動流体	ISO8573-1:2010 [1:4:2]準拠の圧縮エア 不活性ガス
耐酸性クラス : CRC	2 - 腐食ストレスほぼなし
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
保管温度	-10 ... 60 °C
食品安全	補足の材質情報を参照
出力エアの純度クラス	圧縮空気クラス ISO 8573-1:2010 [1:4:1]
流体温度	5 ... 30 °C
残存量	0.003 mg/m3
周囲温度	-10 ... 60 °C
取付方法	ライン設備 アクセサリ オプション
材質	RoHS対応
Material filter	活性炭
Material housing	アルミダイカスト