


# ファインフィルタ MS4N-LFM

部品番号: 527698

FESTO

NPTネジ付



典型的な表現

## データシート

全体のデータシート - 個別の各値は製品選定により異なります。

特長	値
シリーズ	MS
サイズ	4
構造	繊維フィルタ
フィルタエレメントのサイズ	0.01 ... 1 µm
ドレン	全自動 手動回転 セミオートマチック
使用圧力	0 ... 14 bar
作動流体	ISO8573-1:2010 [6:8:4]準拠の圧縮エア 不活性ガス
エア質による最大標準流量	360 l/min
エア質による最少標準流量	54 l/min
ボウルガード	樹脂製ボウルガード付 メタルボウルとして内蔵
耐酸性クラス: CRC	2 - 腐食ストレスほぼなし
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
食品安全	補足の材質情報を参照
流体温度	-10 ... 60 °C
周囲温度	-10 ... 60 °C
差圧計	オプトインディケータ 圧カスイッチ付
認証	c UL us - Recognized (OL)
取付方法	ライン設備 アクセサリ オプション
取付方向	垂直±5°
Material housing	アルミダイカスト
Material filter	ホウケイ酸ファイバー
Material seals	NBR
材質	RoHS対応