


ルブリケーター MS4N-LOE

部品番号: 527702

FESTO

NPTネジ付



典型的な表現

データシート

全体のデータシート - 個別の各値は製品選定により異なります。

特長	値
サイズ	4
シリーズ	MS
取付方向	垂直±5°
構造	比例式ルブリケーター
許容油量	30 ml
ボウルガード	樹脂製ボウルガード付 メタルボウルとして内蔵
使用圧力	1 ... 12 bar
ルブリケーターの最低流量	40 l/min
標準流量	1,100 ... 2,200 l/min
認証	c UL us - Recognized (OL)
作動流体	ISO8573-1:2010 [7:4:4]準拠の圧縮エア 不活性ガス
作動/パイロット流体に注意	給油運転可能
耐酸性クラス: CRC	2 - 腐食ストレスほぼなし
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
保管温度	-10 ... 60 °C
食品安全	補足の材質情報を参照
流体温度	-10 ... 60 °C
オイル、viscosity	ISO VG 32
周囲温度	-10 ... 60 °C
質量	194 g
取付方法	ライン設備 アクセサリ オプション
材質	RoHS対応
Material housing	アルミダイカスト
Material bowl	鍛造アルミ合金