

サービスユニット FRC-M5-D-7-O-5M-MICRO-H

部品番号: 527863



Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

接続プレート (配管ネジ) なし、圧力計なし・ ハーフオートドレン

Modern alternatives can be found by entering the first four characters of the type code in the search field.

製造中止予定品 (2023年まで) です。代替品についてはホームページでご確認ください。

FESTO



データシート

特長	値
サイズ	MICRO
シリーズ	D
ロック機構	ロック機能付調整ノブ
取付方向	垂直±5°
ドレン	セミオートマチック
構造	フィルタレギュレータ (圧力計なし) 比例式ルブリケータ
最高ドレン貯留量	3 cm ³
フィルタエレメントのサイズ	5 μm
圧力計	M5 あり
使用圧力	1 ... 10 bar
制御圧力範囲	0.5 ... 7 bar
最大ヒステリシス	0.3 bar
標準流量	80 l/min
作動流体	ISO8573-1:2010 [:-:-] 準拠の圧縮エア
流体温度	-10 ... 60 °C
周囲温度	-10 ... 60 °C
質量	103 g
取付方法	ライン設備 アクセサリ
エア接続ポート 1	M5
エア接続ポート 2	M5
Material housing	鍛造アルミ合金
Material bowl	PC