

サービスユニット FRC-1/8-D-7-O-5M-MICRO-H

部品番号: 527867



Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

接続プレート (配管ネジ) 付、圧力計なし、セミオートマチック
ドレン

Modern alternatives can be found by entering the first four
characters of the type code in the search field.

製造中止予定品 (2023年まで) です。代替品についてはホーム
ページでご確認ください。

FESTO



データシート

特長	値
サイズ	MICRO
シリーズ	D
ロック機構	ロック機能付調整ノブ
取付方向	垂直±5°
ドレン	セミオートマチック
構造	フィルタレギュレータ (圧力計なし) 比例式ブルリケータ
最高ドレン貯留量	3 cm ³
フィルタエレメントのサイズ	5 μm
圧力計	M5 あり
使用圧力	1 ... 10 bar
制御圧力範囲	0.5 ... 7 bar
最大ヒステリシス	0.3 bar
標準流量	160 l/min
作動流体	ISO8573-1:2010 [-:-:-] 準拠の圧縮エア
流体温度	-10 ... 60 °C
周囲温度	-10 ... 60 °C
質量	139 g
取付方法	ライン設備 アクセサリ
エア接続ポート 1	G1/8
エア接続ポート 2	G1/8
Material housing	鍛造アルミ合金
Material bowl	PC