

サービスユニット FRC-QS6-D-7-O-5M-MICRO-H



部品番号: 527883

Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

接続プレート（配管ネジ）、圧力計なし、ハーフオートドレン
Modern alternatives can be found by entering the first four characters of the type code in the search field.

製造中止予定品（2023年まで）です。代替品についてはホームページでご確認ください。

FESTO



データシート

特長	値
サイズ	MICRO
シリーズ	D
ロック機構	ロック機能付調整ノブ
取付方向	垂直±5°
ドレン	セミオートマチック
構造	フィルタレギュレータ（圧力計なし） 比例式ルブリケータ
最高ドレン貯留量	3 cm ³
フィルタエレメントのサイズ	5 μm
圧力計	M5 あり
使用圧力	1 ... 10 bar
制御圧力範囲	0.5 ... 7 bar
最大ヒステリシス	0.3 bar
作動流体	ISO8573-1:2010 [-:-:-]準拠の圧縮エア
流体温度	-10 ... 60 °C
周囲温度	-10 ... 60 °C
質量	139 g
取付方法	ライン設備 アクセサリ
エア接続ポート 1	QS-6
エア接続ポート 2	QS-6
Material housing	鍛造アルミ合金
Material bowl	PC