

フィルタレギュレータ MS6-LFR-1/4-D7-CRV-AS-Z

部品番号: 529207

FESTO

最大2次側圧力1.2MPa、フィルタエレメントサイズ5μm、圧力計、ロック機構付
レギュレータノブ、プラスチックガード、オートドレン、流れ方向右->左



データシート

特長	値
サイズ	6
シリーズ	MS
ロック機構	アクセサリによりロック可能
取付方向	垂直±5°
フィルタエレメントのサイズ	5 μm
ドレン	全自動
構造	フィルタレギュレータ (圧力計付)
最高ドレン貯留量	38 ml
制御機能	2次側圧力の安定 2次側排気による
ボウルガード	樹脂製ボウルガード付
圧力計	圧力計付
制御圧力範囲	0.5 ... 12 bar
1時側圧力	2 ... 12 bar
最大ヒステリシス	0.25 bar
標準流量	2,200 l/min
作動流体	圧縮エア
耐酸性クラス: CRC	2
保管温度	-10 ... 60 °C
出力エアの純度クラス	3.7.- DIN ISO 8573-1準拠
流体温度	5 ... 60 °C
周囲温度	5 ... 60 °C
質量	875 g
取付方法	アクセサリ オプション フロントパネル取付形 ライン設備
エア接続ポート 1	G1/4
エア接続ポート 2	G1/4
材質 シール	NBR
材質ハウジング	アルミダイカスト
材質ボウル	PC
材質 (分離ディスク)	POM