

フィルタ MS4-LF-1/4-CRM

部品番号: 529395

FESTO

フィルタエレメント5 μ m、樹脂製ボウルガード、マニュアルドレン付、エアの流れ：左→右



データシート

特長	値
サイズ	4
シリーズ	MS
取付方向	垂直 $\pm 5^\circ$
フィルタエレメントのサイズ	5 μ m
ドレン	手動回転
構造	遠心分離式焼結フィルタ
最高ドレン貯留量	19 ml
ボウルガード	樹脂製ボウルガード付
使用圧力	0 ... 14 bar
標準流量	1,300 l/min
作動流体	ISO 8573-1:2010 [-:9:-]準拠エアクラス 不活性ガス
耐酸性クラス：CRC	2 - 腐食ストレスほぼなし
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
保管温度	-10 ... 60 °C
食品安全	補足の材質情報を参照
出力エアの純度クラス	ISO8573-1:2010 [6:8:4]準拠の圧縮エア
流体温度	-10 ... 60 °C
周囲温度	-10 ... 60 °C
質量	189 g
取付方法	ライン設備 アクセサリ オプション
エア接続ポート 1	G1/4
エア接続ポート 2	G1/4
材質	RoHS対応
Material of connecting plate	アルミダイカスト
Material seals	NBR
Material filter	PE
Material housing	アルミダイカスト
Material bowl	PC
Material separating plate	POM