

# フィルタ MS4-LF-1/4-ERM

製品番号: 529399

FESTO



## データシート

特徴	値
サイズ	4
シリーズ	MS
取付位置	垂直 ±5°
ろ過度	40 µm
ドレン	マニュアル 回転式
構造	遠心分離機付焼結フィルタ
最大ドレン量	19 ml
シエル保護	樹脂製ポウルガード
作動電圧	0 bar...14 bar
標準公称流量	1700 l/min
作動流体	ISO 8573-1:2010 [-:9:-] 準拠の圧縮空気 不活性ガス
耐食性クラス KBK	2 - 適度な耐食性
LABS 認証	VDMA24364-B1/B2-L
保管温度	-10 °C...60 °C
食品産業における適合性	拡張マテリアル情報をご参照ください。
2次側のエアオリティクラス	ISO 8573-1:2010 [7:8:4]に準拠した圧縮空気
流体温度	-10 °C...60 °C
周囲温度	-10 °C...60 °C
製品質量	189 g
取付方法	オプション : インライン アクセサリ付
エア接続ポート 1	G1/4
空気圧接続 2	G1/4
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠
材質 サブベース	アルミダイキャスト
材質 シール	NBR
材質 : フィルタ	PE
材質ハウジング	アルミダイキャスト
ポウル材質	PC
材質 セパレーターディスク	POM