



フィルタ MS6-LF-1/2-CRV-Z

部品番号: 529610

FESTO

フィルタエレメント5μm、プラスチックガード、オートドレン、
流れ方向右->左



データシート

| 特長 | 値 |
|---------------------------|---|
| サイズ | 6 |
| シリーズ | MS |
| 取付方向 | 垂直±5° |
| フィルタエレメントのサイズ | 5 μm |
| ドレン | 全自動 |
| 構造 | 遠心分離式焼結フィルタ |
| 最高ドレン貯留量 | 38 cm ³ |
| ポウルガード | 樹脂製ポウルガード付 |
| 使用圧力 | 2 ... 12 bar |
| 標準流量 | 3,200 l/min |
| 作動流体 | ISO 8573-1:2010 [7:9:-]準抛工アクラス 不活性ガス |
| 耐酸性クラス : CRC | 2 - 腐食ストレスほぼなし |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| 保管温度 | -10 ... 60 °C |
| 食品安全 | 補足の材質情報を参照 |
| 出力エアの純度クラス | ISO8573-1:2010 [6:8:4]準抛の圧縮エア |
| 流体温度 | -10 ... 60 °C |
| 周囲温度 | -10 ... 60 °C |
| 質量 | 600 g |
| 取付方法 | ライン設備 アクセサリ オプション |
| エア接続ポート 1 | G1/2 |
| エア接続ポート 2 | G1/2 |
| 材質 | RoHS対応 |
| Material seals | NBR |
| Material filter | PE |
| Material housing | アルミダイカスト |
| Material bowl | PC |
| Material separating plate | POM |