

フィルタ MS6-LF-1/2-ERV-Z

製品番号: 529618

FESTO



データシート

| 特徴 | 値 |
|---------------|---|
| サイズ | 6 |
| シリーズ | MS |
| 取付位置 | 垂直 ±5° |
| ろ過度 | 40 µm |
| ドレン | 全自動式 |
| 構造 | 遠心分離機付焼結フィルタ |
| 最大ドレン量 | 38 cm ³ |
| シエル保護 | 樹脂製ポウルガード |
| 作動電圧 | 2 bar...12 bar |
| 標準公称流量 | 4100 l/min |
| 作動流体 | ISO 8573-1:2010 [7:9:-]準拠の圧縮空気 不活性ガス |
| 耐食性クラス KBK | 2 - 適度な耐食性 |
| LABS 認証 | VDMA24364-B1/B2-L |
| 保管温度 | -10 °C...60 °C |
| 食品産業における適合性 | 拡張マテリアル情報をご参照ください。 |
| 2次側のエアオリティクラス | ISO 8573-1:2010 [7:8:4]に準拠した圧縮空気 |
| 流体温度 | -10 °C...60 °C |
| 周囲温度 | -10 °C...60 °C |
| 製品質量 | 600 g |
| 取付方法 | オプション : インライン アクセサリ付 |
| エア接続ポート 1 | G1/2 |
| 空気圧接続 2 | G1/2 |
| マテリアルに関する注意事項 | RoHS準拠 |
| 材質 シール | NBR |
| 材質 : フィルタ | PE |
| 材質ハウジング | アルミダイキャスト |
| ポウル材質 | PC |
| 材質セパレーターディスク | POM |