

# フィルタ MS6-LF-1/4-CRV-Z

部品番号: 529626

FESTO

フィルタエレメント5 $\mu$ m、プラスチックガード、オートドレン、  
流れ方向右->左



## データシート

特長	値
サイズ	6
シリーズ	MS
取付方向	垂直 $\pm 5^\circ$
フィルタエレメントのサイズ	5 $\mu$ m
ドレン	全自動
構造	遠心分離式焼結フィルタ
最高ドレン貯留量	38 cm <sup>3</sup>
ポウルガード	樹脂製ポウルガード付
使用圧力	2 ... 12 bar
標準流量	2,000 l/min
作動流体	ISO 8573-1:2010 [7:9:-]準拠エアクラス 不活性ガス
耐酸性クラス : CRC	2
保管温度	-10 ... 60 °C
出力エアの純度クラス	ISO8573-1:2010 [6:8:4]準拠の圧縮エア
流体温度	5 ... 60 °C
周囲温度	5 ... 60 °C
質量	600 g
取付方法	オプション ライン設備 アクセサリ
エア接続ポート 1	G1/4
エア接続ポート 2	G1/4
材質	銅、PTFEフリー RoHS対応
材質 シール	NBR
材質 フィルタ	PE
材質ハウジング	アルミダイカスト
材質ポウル	PC