


# フィルタ MS6-LF-3/8-CUV-Z

部品番号: 529646

FESTO

フィルタエレメント5 $\mu$ m、メタルガード、オートドレン、流れ方向右->左



## データシート

特長	値
サイズ	6
シリーズ	MS
取付方向	垂直 $\pm 5^\circ$
フィルタエレメントのサイズ	5 $\mu$ m
ドレン	全自動
構造	遠心分離式焼結フィルタ
最高ドレン貯留量	38 cm <sup>3</sup>
ボウルガード	金属製ボウルガード
1時側圧力	2 ... 12 bar
標準流量	3,000 l/min
作動流体	圧縮エア
耐酸性クラス : CRC	2
保管温度	-10 ... 60 °C
出力エアの純度クラス	3.7.- DIN ISO 8573-1準拠
流体温度	5 ... 60 °C
周囲温度	5 ... 60 °C
質量	820 g
取付方法	アクセサリ オプション ライン設備
エア接続ポート 1	G3/8
エア接続ポート 2	G3/8
材質	銅、PTFEフリー
材質 シール	NBR
材質 フィルタ	PE
材質ハウジング	アルミダイカスト
材質ボウル	鍛造アルミ合金