

活性炭フィルタ MS6-LFX-3/8-R

製品番号: 529687

FESTO



データシート

特徴	値
サイズ	6
シリーズ	MS
取付位置	垂直 ±5°
構造	活性炭フィルタ
シェル保護	樹脂製ボウルガード
作動電圧	0 bar...20 bar
空気清浄度等級のための標準流量	900 l/min
作動流体	ISO 8573-1:2010 [1:4:2]に準拠した圧縮空気 不活性ガス
耐食性クラス KBK	2 - 適度な耐食性
LABS 認証	VDMA24364-B1/B2-L
保管温度	-10 -C...60 -C
食品産業における適合性	拡張マテリアル情報をご参照ください。
2次側のエアオリティクラス	ISO 8573-1:2010[1:4:1]に準拠の縮空気
流体温度	5 -C...30 -C
残存油分	0.003 mg/m ³
周囲温度	-10 -C...60 -C
製品質量	600 g
取付方法	オプション : インライン アクセサリ付
エア接続ポート 1	G3/8
空気圧接続 2	G3/8
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠
材質 : フィルタ	活性炭
材質ハウジング	アルミダイキャスト
ボウル材質	PC