

# カップリング EAMC-40-66-11-11

製品番号: 530090

FESTO



## データシート

| 特徴            | 値                      |
|---------------|------------------------|
| 保持部径 1        | 11 mm                  |
| ホルダー直径 2      | 11 mm                  |
| サイズ           | 40                     |
| 呼び長さ          | 66 mm                  |
| 取付位置          | 任意                     |
| 最高回転数         | 6500 1/min             |
| LABS 認証       | VDMA24364-B2-L         |
| 保管温度          | -25 -C...60 -C         |
| 相対湿度          | 0 ~ 95%                |
| 周囲温度          | -25 -C...60 -C         |
| 負荷慣性モーメント     | 42.3 kgmm <sup>2</sup> |
| 伝達トルク         | 21 Nm                  |
| 製品質量          | 139 g                  |
| マテリアルに関する注意事項 | RoHS 準拠                |