

# フィルタレギュレータ MS4N-LFR-1/8-D6-CRV-AS-Z

部品番号: 531236

FESTO

最大2次側圧力0.7MPa、フィルタエレメントサイズ5 $\mu$ m、圧力計、ロック機構付  
レギュレータノブ、プラスチックガード、オートドレン、流れ方向  
向右->左



## データシート

特長	値
サイズ	4
シリーズ	MS
ロック機構	アクセサリによりロック可能
取付方向	垂直 $\pm 5^\circ$
フィルタエレメントのサイズ	5 $\mu$ m
ドレン	全自動
構造	フィルタレギュレータ (圧力計付)
最高ドレン貯留量	19 ml
制御機能	2次側圧力の安定 2次側排気による 反流れ方向
ポウルガード	樹脂製ポウルガード付
圧力計	圧力計付
制御圧力範囲	0.3 ... 7 bar
1時側圧力	2 ... 12 bar
最大ヒステリシス	0.25 bar
標準流量	900 l/min
作動流体	圧縮エア
耐酸性クラス : CRC	2
保管温度	-10 ... 60 $^\circ$ C
出力エアの純度クラス	3.7- DIN ISO 8573-1準拠
流体温度	5 ... 60 $^\circ$ C
周囲温度	5 ... 60 $^\circ$ C
質量	275 g
取付方法	アクセサリ オプション フロントパネル取付形 ライン設備
エア接続ポート 1	NPT1/8-27
エア接続ポート 2	NPT1/8-27
材質 シール	NBR
材質 ハウジング	アルミダイカスト
材質 ポウル	PC
材質 (分離ディスク)	POM