


フィルタ MS4N-LF-1/4-ERV-Z

部品番号: 531483

FESTO

フィルタエレメント40μm、プラスチックガード、オートドレン
、流れ方向右->左



データシート

特長	値
サイズ	4
シリーズ	MS
取付方向	垂直±5°
フィルタエレメントのサイズ	40 μm
ドレン	全自動
構造	遠心分離式焼結フィルタ
最高ドレン貯留量	19 ml
ポウルガード	樹脂製ポウルガード付
1時側圧力	2 ... 12 bar
標準流量	1,700 l/min
作動流体	圧縮エア
耐酸性クラス : CRC	2
保管温度	-10 ... 60 °C
出力エアの純度クラス	5:7:- DIN ISO 8573-1準拠
流体温度	5 ... 60 °C
周囲温度	5 ... 60 °C
質量	189 g
取付方法	アクセサリ オプション ライン設備
エア接続ポート 1	NPT1/4-18
エア接続ポート 2	NPT1/4-18
材質	銅、PTFEフリー
材質 シール	NBR
材質 フィルタ	PE
材質ハウジング	アルミダイカスト
材質ポウル	PC