

フィルタ MS4N-LF-1/8-CRV

部品番号: 531494

FESTO

フィルタエレメント5 μ m、プラスチックガード、オートドレン、
流れ方向左->右



データシート

| 特長 | 値 |
|------------------------------|---|
| サイズ | 4 |
| シリーズ | MS |
| 取付方向 | 垂直 $\pm 5^\circ$ |
| フィルタエレメントのサイズ | 5 μ m |
| ドレン | 全自動 |
| 構造 | 遠心分離式焼結フィルタ |
| 最高ドレン貯留量 | 19 ml |
| ポウルガード | 樹脂製ポウルガード付 |
| 使用圧力 | 2 ... 12 bar |
| 標準流量 | 1,000 l/min |
| 作動流体 | ISO 8573-1:2010 [7:9:-]準拠エアクラス 不活性ガス |
| 耐酸性クラス : CRC | 2 - 腐食ストレスほぼなし |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| 保管温度 | -10 ... 60 °C |
| 食品安全 | 補足の材質情報を参照 |
| 出力エアの純度クラス | ISO8573-1:2010 [6:8:4]準拠の圧縮エア |
| 流体温度 | -10 ... 60 °C |
| 周囲温度 | -10 ... 60 °C |
| 質量 | 189 g |
| 取付方法 | ライン設備 アクセサリ オプション |
| エア接続ポート 1 | 1/8 NPT |
| エア接続ポート 2 | 1/8 NPT |
| 材質 | RoHS対応 |
| Material of connecting plate | アルミダイカスト |
| Material seals | NBR |
| Material filter | PE |
| Material housing | アルミダイカスト |
| Material bowl | PC |
| Material separating plate | POM |