


ルブリケーター MS6N-LOE-1/2-U-Z

部品番号: 531720

FESTO

金属製ボウルガード、エアの流れ方向：右→左



データシート

特長	値
サイズ	6
シリーズ	MS
取付方向	垂直±5°
構造	比例式ルブリケーター
許容油量	80 cm ³
ボウルガード	金属製ボウルガード
1時側圧力	1 ... 16 bar
ルブリケーターの最低流量	50 l/min
標準流量	7,200 l/min
作動流体	ろ過圧縮空気、フィルタメッシュ40um
耐酸性クラス：CRC	2
保管温度	-10 ... 60 °C
流体温度	0 ... 60 °C
オイル、viscosity	ISO VG 32
周囲温度	0 ... 60 °C
質量	810 g
取付方法	アクセサリ オプション ライン設備
エア接続ポート 1	NPT1/2-14
エア接続ポート 2	NPT1/2-14
材質 ハウジング	アルミダイカスト
材質 ボウル	鍛造アルミ合金