

# ガスケット OK-1/2

部品番号: 531774

FESTO

ネジピン部シール



## データシート

特長	値
規格	ISO 16030
Operating pressure for entire temperature range	-0.095 ... 1 MPa
温度範囲での作動圧力	-0.95 ... 10 bar
Operating pressure for entire temperature range	-13.775 ... 145 psi
作動流体	ISO8573-1:2010 [7:4:4]準拠の圧縮エア
作動/パイロット流体に注意	給油運転可能 ( 継続運転に必要 )
耐酸性クラス : CRC	2 - 腐食ストレスほぼなし
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
周囲温度	-10 ... 60 °C
室温でマニュアルで締め付け	あり
締め付けトルク	14 Nm
締め付けトルク公差	± 20 %
質量	0.6 g
接続ポート径	G1/2
材質	RoHS対応
Material stops	強化PA
Material seals	TPE-U(PU)