



# レギュレータ

## MS4N-LRB-1/4-D7-AS-BI-Z

部品番号: 531791

FESTO

マニホールド搭載仕様、最高圧力1.2MPa、出力ポート正面 (ワンタッチ継手付)



## データシート

特長	値
サイズ	4
シリーズ	MS
ロック機構	内部ロック付調整ノブ
取付方向	任意
構造	直動ダイヤフラム式レギュレータ 連続エア供給付
制御機能	2次側圧力の安定 2次側排気による 逆流れ方向
圧力計	圧力計付
制御圧力範囲	0.5 ... 12 bar
1時側圧力	0.8 ... 14 bar
最大ヒステリシス	0.25 bar
標準流量	640 l/min
作動流体	圧縮エア
耐酸性クラス: CRC	2
保管温度	-10 ... 60 °C
流体温度	-10 ... 60 °C
周囲温度	-10 ... 60 °C
質量	222 g
取付方法	アクセサリ オプション フロントパネル取付形 ライン設備
エア接続ポート 1	NPT1/4-18
エア接続ポート 2	QS-8
材質 接続プレート	アルミダイカスト
材質 操作部品	POM PA
材質 シール	NBR
材質ハウジング	アルミダイカスト
材質ダイヤフラム	NBR