

活性炭フィルタ MS6N-LFX-1/4-U-Z

部品番号: 531929

FESTO

金属製ボウルガード、エアの流れ方向：右→左



データシート

| 特長 | 値 |
|------------|---------------------------|
| サイズ | 6 |
| シリーズ | MS |
| 取付方向 | 垂直±5° |
| 構造 | 活性炭フィルタ |
| ボウルガード | 金属製ボウルガード |
| 1時側圧力 | 0 ... 20 bar |
| 標準流量 | 700 l/min |
| 作動流体 | ろ過圧縮空気、無給油、フィルタメッシュ0.01um |
| 耐酸性クラス：CRC | 2 |
| 保管温度 | -10 ... 60 °C |
| 出力エアの純度クラス | 1.7.1 DIN ISO 8573-1準拠 |
| 流体温度 | 5 ... 30 °C |
| 残存量 | 0.003 mg/m3 |
| 周囲温度 | -10 ... 60 °C |
| 質量 | 820 g |
| 取付方法 | アクセサリ オプション ライン設備 |
| エア接続ポート 1 | NPT1/4-18 |
| エア接続ポート 2 | NPT1/4-18 |
| 材質 フィルタ | 活性炭 |
| 材質ハウジング | アルミダイカスト |
| 材質ボウル | 鍛造アルミ合金 |