


ソフトスタートバルブ MS4N-DE-1/4-V230-Z

部品番号: 532009

FESTO

電磁弁、圧力を徐々に上昇させます。エアの流れ：右→左



データシート

特長	値
排気機能	調整可
操作方法	電気
取付方向	任意
手動操作	ロック式 押側
構造	ピストンシート
リターン方式	メカスプリング
制御方法	パイロット式
パイロット方式	外部パイロット
流れ方向	逆流不可
バルブ機能	2/2
切換位置表示	アクセサリ
使用圧力	4 ... 14 bar
b バルブ	0.45
Cバルブ	9.6 l/sbar
標準流量	2,000 l/min
コイル特性	230V AC
耐酸性クラス：CRC	2
流体温度	-10 ... 60 °C
周囲温度	-10 ... 60 °C
質量	263 g
配線方式	デザインC
取付方法	アクセサリ オプション ライン設備
エア接続ポート 1	NPT1/4-18
エア接続ポート 2	NPT1/4-18
材質	銅、PTFEフリー
材質 シール	NBR
材質 ハウジング	アルミダイカスト