

On-Off弁 MS6N-EE-1/2-V110-Z

部品番号: 532113

FESTO

3/2ソレノイドバルブ、エアの流れ方向：右→左



データシート

特長	値
排気機能	絞り調整不可
操作方法	電気
取付方向	任意
手動操作	ロック式 押側
構造	スプール弁
リターン方式	メカスプリング
制御方法	直動
パイロット方式	内部パイロット
流れ方向	逆流不可
バルブ機能	3方弁ノーマルクローズ
切換位置表示	アクセサリ
使用圧力	4 ... 18 bar
b バルブ	0.4
Cバルブ	29 l/sbar
標準流量	7,000 l/min
コイル特性	110V AC
作動流体	圧縮エア
耐酸性クラス：CRC	2
流体温度	-10 ... 60 °C
周囲温度	-10 ... 60 °C
質量	740 g
配線方式	プラグ 角形 デザインC DIN 43650
取付方法	アクセサリ オプション ライン設備
エア接続ポート 1	NPT1/2-14
エア接続ポート 2	NPT1/2-14
エア接続ポート 3	G1/2
材質	銅、PTFEフリー
材質 シール	NBR
材質 ハウジング	アルミダイカスト