


# プラグ

## FBS-SUB-9-GS-IB-B

部品番号: 532217

FESTO

Interbus用



## データシート

特長	値
幅	20 mm
高さ	62 mm
長さ	61 mm
プロトコル	Interbus
補助機能	RBSTブリッジ内蔵
質量	60 g
フィールドバスインタフェース	1x5 スプリングケージ端子
ケーブルの最大直径	5 ... 10 mm
保護仕様	IP65 IP67 組付状態による IEC 90529
周囲温度	0 ... 50 °C
保管温度	-20 ... 70 °C
相対湿度	95 % 非凝縮
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
材質	RoHS対応
Material housing	強化PA
Material of union nut	真鍮
Material screws	鋼
Material seals	NBR