

活性炭フィルタ LFX-D-MAXI


部品番号: 532778

Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

FESTO

無給油用エアフィルタでコンプレッサからの臭いまで吸収しますので食品製造業に最適なフィルタ

Modern alternatives can be found by entering the first four characters of the type code in the search field.



データシート

特長	値
サイズ	MAXI
シリーズ	D
取付方向	垂直±5°
構造	活性炭フィルタ 繊維フィルタ
ボウルガード	金属製ボウルガード
使用圧力	0 ... 16 bar
推奨最大流量	1,100 l/min
エア質による最大標準流量	1,100 l/min
作動流体	ISO8573-1:2010 [1:4:2]準拠の圧縮エア 不活性ガス
作動/パイロット流体に注意	給油運転可能 (継続運転に必要)
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
保管温度	-10 ... 60 °C
出力エアの純度クラス	圧縮空気クラス ISO 8573-1:2010 [1:4:1] 不活性ガス
流体温度	5 ... 30 °C
残存量	<= 0.003 mg/m3
周囲温度	-10 ... 60 °C
質量	921 g
取付方法	ライン設備 取付ブラケット オプション
接続ポート径	サブベースなし
エア接続ポート 1	マニホールドモジュール
エア接続ポート 2	マニホールドモジュール
材質	RoHS対応
Material filter	活性炭 メッシュ
Material housing	亜鉛ダイカスト
Material bowl	PC