

# 活性炭フィルタ LFX-1/4-D-MIDI

部品番号: 532781

Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

無給油用エアフィルタでコンプレッサからの臭いまで吸収します  
ので食品製造業に最適なフィルタ

Modern alternatives can be found by entering the first four  
characters of the type code in the search field.

FESTO



## データシート

| 特長               | 値  |
|------------------|--|
| サイズ              | MIDI                                     |
| シリーズ             | D  |
| 取付方向             | 垂直±5°                                    |
| 構造               | 活性炭フィルタ<br>繊維フィルタ                        |
| ボウルガード           | 金属製ボウルガード                                |
| 使用圧力             | 0 ... 16 bar                             |
| 推奨最大流量           | 900 l/min                                |
| エア質による最大標準流量     | 900 l/min                                |
| 作動流体             | ISO8573-1:2010 [1:4:2]準拠の圧縮エア<br>不活性ガス   |
| 作動/パイロット流体に注意    | 給油運転可能 ( 継続運転に必要 )                       |
| PWIS conformity  | VDMA24364-B1/B2-L                        |
| 保管温度             | -10 ... 60 °C                            |
| 出力エアの純度クラス       | 圧縮空気クラス ISO 8573-1:2010 [1:4:1]<br>不活性ガス |
| 流体温度             | 5 ... 30 °C                              |
| 残存量              | ≤ 0.003 mg/m <sup>3</sup>                |
| 周囲温度             | -10 ... 60 °C                            |
| 質量               | 816 g                                    |
| 取付方法             | ライン設備<br>取付ブラケット<br>オプション                |
| 接続ポート径           | G1/4                                     |
| エア接続ポート 1        | サブベース<br>G1/4                            |
| エア接続ポート 2        | サブベース<br>G1/4                            |
| 材質               | RoHS対応                                   |
| Material filter  | 活性炭<br>メッシュ                              |
| Material housing | 亜鉛ダイカスト                                  |
| Material bowl    | PC                                       |