

# ファインフィルタ LFMB-D-MAXI-DA



部品番号: 532813

Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

要素連結ボルトFRB付のネジ接続プレートなし、フィルタろ過度  
1µm、メタルボウル付、差圧表示器付

Modern alternatives can be found by entering the first four  
characters of the type code in the search field.

FESTO



## データシート

| 特長               | 値   |
|------------------|---|
| シリーズ             | D   |
| 構造               | 繊維フィルタ  |
| フィルタエレメントのサイズ    | 1 µm  |
| ドレン              | 手動回転  |
| 使用圧力             | 1 ... 16 bar                                    |
| 作動流体             | ISO8573-1:2010 [6:8:4]準拠の圧縮エア<br>不活性ガス          |
| 出力エアの純度クラス       | 圧縮空気 (調質クラス : ISO 8573-1:2010 [5:7:3])<br>不活性ガス |
| ろ過度              | 99.99 %   |
| 最高ドレン貯留量         | 80 cm <sup>3</sup>                              |
| ボウルガード           | 金属製ボウルガード                                       |
| 耐酸性クラス : CRC     | 2 - 腐食ストレスほぼなし                                  |
| PWIS conformity  | VDMA24364-B1/B2-L                               |
| 流体温度             | 1.5 ... 60 °C                                   |
| 周囲温度             | -10 ... 60 °C                                   |
| 保管温度             | -10 ... 60 °C                                   |
| 残存量              | 0.5 mg/m <sup>3</sup>                           |
| 差圧計              | オプトインディケータ                                      |
| 取付方法             | ライン設備<br>アクセサリ<br>オプション                         |
| 取付方向             | 垂直±5°   |
| エア接続ポート 1        | サブベース   |
| エア接続ポート 2        | サブベース   |
| Material housing | 亜鉛ダイカスト   |
| Material filter  | ホウケイ酸ファイバー                                      |
| Material bowl    | PC  |
| 材質               | RoHS対応  |
| 質量               | 1,021 g   |