

# マイクロフィルタカートリッジ MS6-LFM-A

製品番号: 532909

FESTO



## データシート

特徴	値
サイズ	6
規格ベース	ISO 12500-1 ISO 12500-3
シリーズ	MS
ろ過度	0.01 µm
空気清浄度等級のための標準流量	900 l/min
空気清浄度等級のための最小標準流量	135 l/min
作動流体	ISO 8573-1:2010 [6::4]に準拠した圧縮空気 不活性ガス
LABS 認証	VDMA24364-B1/B2-L
2次側のエアオリテイクラス	ISO 8573-1:2010 [3::2]に準拠した圧縮空気
フラクシオン効率(0.1 ~ 0.5 µm)	99.995 %
MPPS	0.05 µm
分離効率 MPPS	99.95 %
残存油分	0.01 mg/m <sup>3</sup>