

ワンタッチコネクタ QB-1/2-1/2-U-M

部品番号: 533227

FESTO

外形六角、雄ネジ



データシート

| 特長 | 値 |
|---|--|
| サイズ | 標準 |
| オリフィス径 | 0.394 " |
| ねじ込みスタッドシールのタイプ | コーティング |
| デザイン | ストレート形 |
| 容器サイズ | 5 |
| Operating pressure for entire temperature range | 0.095 ... 1 MPa |
| 温度範囲での作動圧力 | 0.95 ... 10 bar |
| Operating pressure for entire temperature range | 13.775 ... 145 psi |
| Maritime classification | see certificate |
| 作動流体 | ISO8573-1:2010 [7:-:-]準拠の圧縮エア |
| 作動/パイロット流体に注意 | 給油運転可能 |
| 耐酸性クラス: CRC | 1 - 腐食ストレス低 |
| PWIS conformity | VDMA24364 zone III |
| 周囲温度 | 0 ... 60 °C |
| 質量 | 1.626 oz |
| 取付方法 | External hex A/F 21 Internal hex A/F 10 |
| エア接続ポート 1 | R1/2 (雄ネジ) |
| エア接続ポート 2 | 適用チューブ外径: 1/2" |
| Ambient temperature Fahrenheit | 32 ... 140 °F |
| リリースリングの色 | グレー |
| 材質 | RoHS対応 |
| Material housing | PBT |
| Material of threaded seal | NBR |
| Material release ring | POM |
| Material of tube retaining claw | ステンレス |