


# エルボ QBL-1/2-1/2-U-M

製品番号: 533246

FESTO



## データシート

特徴	値
サイズ	標準
呼び径	0,394 ""
ねじ付トラニオンのシール方法	コーティング
形状	エルボ
発注単位	5
全温度範囲の使用圧力	0.095 MPa...1 MPa 0.95 bar...10 bar 13.775 000032...145 000032
海洋仕様	証明書を参照
作動流体	ISO 8573-1:2010 [7:...] 準拠の圧縮空気
使用流体/制御流体の情報	給油運転可
耐食性クラス KBK	1 - 低耐腐食性
LABS 認証	VDMA24364-ゾーン III
周囲温度	0 -C...60 -C
製品質量	1505 oz
取付方法	六角ねじ SW22
エア接続ポート 1	雄ねじ R1/2
空気圧接続 2	チューブ外径 1/2"" に対応
周囲温度 華氏	32 °F...140 °F
色 リリースリング	グレー
マテリアルに関する注意事項	RoHS 準拠
材質ハウジング	PBT
材質ねじシール	NBR
リリースリング材質	POM
チューブ止め具材質	ステンレス