

# エルボ QBL-3/8-1/2-U

製品番号: 533301

FESTO



## データシート

| 特徴             | 値  |
|----------------|--|
| サイズ            | 標準   |
| 呼び径            | 0,394 ""   |
| ねじ付トラニオンのシール方法 | コーティング   |
| 取付位置           | 任意   |
| 形状             | エルボ  |
| 発注単位           | 5  |
| 構造             | Push-Pull方式  |
| 全温度範囲の使用圧力     | 0.095 MPa...1 MPa<br>0.95 bar...10 bar<br>13.775 000032...145 000032 |
| 作動流体           | ISO 8573-1:2010 [7:-:-] 準拠の圧縮空気                                      |
| 使用流体/制御流体の情報   | 給油運転可  |
| 耐食性クラス KBK     | 1 - 低耐腐食性  |
| LABS 認証        | VDMA24364-ゾーン III  |
| 周囲温度           | 0 °C...60 °C   |
| 許容締付トルク        | 16,2 ft·lbf  |
| 製品質量           | 1275 oz  |
| 取付方法           | 六角ねじ 3/4   |
| エア接続ポート 1      | 雄ねじ NPT 3/8  |
| 空気圧接続 2        | チューブ外径 1/2"" に対応   |
| 周囲温度 華氏        | 32 °F...140 °F   |
| 色 リリースリング      | グレー  |
| マテリアルに関する注意事項  | RoHS 準拠  |
| 材質 ハウジング       | 真鍮, ニッケルめっき<br>PBT   |
| 材質 ねじシール       | PTFE   |
| リリースリング材質      | POM  |
| チューブシール材質      | NBR  |
| チューブ止め具材質      | ステンレス  |