

モジュールブロック VMPA1-FB-EMS-8

製品番号: 533360

FESTO



データシート

特徴	値
診断	バルブの不足電圧
最大バルブ連数	4
バルブコイルの最大数	8
負荷電圧の固有消費電力	3 mA
作動電圧時の消費電力	8 mA
ソレノイドコイルごとの定格投入電流	58mA〜24ms
電流低減時の定格電流	24ms後に9mA
耐食性クラス KBK	1 - 低耐腐食性 (取り付けられた状態)
LABS 認証	VDMA24364-B1/B2-L
製品質量	20 g
材質ハウジング	POM
材料に関する注意事項	RoHS 準拠