

スパイラルプラスチックチューブ PUN-10X1,5-SG-2,4-BL-1/4

製品番号: 533463

FESTO



データシート

| 特徴 | 値 |
|---------------|---------------------------------|
| 作動部の長さ | 2.4 m |
| 外径 | 9.5 mm |
| ブロック長さ | 0.889 m |
| 流量に応じた曲げ半径 | 50 mm |
| 内径 | 6.4 mm |
| 巻線径 | 42 mm |
| 巻き数 | 21 |
| 温度依存性の使用圧力 | -0.95 bar...15 bar |
| 作動流体 | ISO 8573-1:2010 [7:...] 準拠の圧縮空気 |
| 耐食性クラス KBK | 1 - 低耐腐食性 |
| LABS 認証 | VDMA24364-B1/B2-L |
| 周囲温度 | -40 -C...60 -C |
| 定格締付トルク | 11 Nm |
| 定格締付トルクに対する許容 | ±20% |
| 製品質量 | 180 g |
| エア接続ポート 1 | 雄ねじ G1/4 |
| 空気圧接続 2 | 雄ねじ G1/4 |
| 色 | 青 |
| ショア硬さ | A87 +/-3 |
| 材質 接続ねじ | 真鍮 ニッケルめっき |
| 材質: ねじれ防止装置 | POM |
| 材質: チューブ | TPE-U(PU) |