

# スパイラルプラスチックチューブ PUN-10X1,5-SG-6-BL-1/4

部品番号: 533465

FESTO

耐油性強化繊維入り



## データシート

特長	値
ワーキング長さ	6 m
外径	9.5 mm
ブロック長さ	1.317 m
流量を損なわない曲げ半径	50 mm
内径	6.4 mm
コイル径	42 mm
巻数	66
使用圧力における温度範囲	-0.95 ... 15 bar
作動流体	ISO8573-1:2010 [7:-:]準拠の圧縮エア
耐酸性クラス: CRC	1 - 腐食ストレス低
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
周囲温度	-40 ... 60 °C
締め付けトルク	11 Nm
締め付けトルク公差	± 20 %
質量	430 g
エア接続ポート 1	G1/4 (雄ネジ)
エア接続ポート 2	G1/4 (雄ネジ)
色	青
ショア硬度	A 87 +/-3
Material of connecting thread	真鍮 ニッケルメッキ
Material buckling protection	POM
Material tubing	TPE-U(PU)